

Kuviosaha (ilman terää)



Tilaustiedot

Tilausnumero	581300
GTIN	4010124490300
Tuoteluokka	58Z

Kuvaus

Malli:

Tukeva, maalattu kaari 13 mm:n teräspuutkea. Työstösyvyys 320 mm. Kiinnitysleuoissa siipimutterit -punainen puukädensija.

Kaarisaha ja sen tunnusomainen sahankaari erottuvat joukosta U:n muotoiseen sankaan kiinnitettyjen sahanterien ansiosta. Käsikaarisahojen leikkaussyvyyden rajoitus on sama kuin etäisyys sankaan. Tämän kiinnitystavan ansiosta voidaan käyttää erittäin ohuita sahanteriä, jotka taipuisivat toisenmuotoisissa sahoissa molemminpuolisessa tai ei-vetävässä leikkausliikkeessä. Ohuet käsisahterät pienentävät lastuamistyötä vähäisen lastuavan leikkauslevyyden ansiosta. Siten tämäntyyppinen saha muodostaa käsisahterien perinteisen standardin metallin työstössä.

Tekninen kuvaus

Kahvan materiaali	puu
ilman sahanterää	kyllä
Leikkussyvyys	320 mm
Tuotetyyppi	Kuviosahan kaari

Tarvikkeet

Kuviosahanteräsarja, 22 osaapuulle/metallille, laukussa

581320