



Kiintolenkkiavain, pitkä malli, Avainkoko: 15mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	614900 15
GTIN	4045197442093
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.
Soikea varsi.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

Avainkoko	15 mm
Avaimen pituus L	230 mm
kidan enimmäiskorkeus h1	7 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
suurin lenkin korkeus h _{2 max}	11 mm
Renkaan asento	15 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

