



Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, Avainkoko: 22X24mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	615000 22X24
GTIN	4018754021055
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Rengaspuolella **AS-Drive**-profiili.

Etu:

AS-Drive-profiili:

- Ruuveihin kosketetaan sivulta.
- Ruuveja suojataan.
- Ruuvien käyttöikä pitenee.
- Suurempi tartuntapinta ruuvien ja työkalun välissä.
- Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.

Standardi:

DIN 838 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Huomautus:

HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 615600

Tekninen kuvaus

Avainkoko ₂	24 mm
Avaimen pituus L	330 mm
Avainkoko ₁	22 mm

suurin lenkin $\varnothing D_1$ max	34 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2$ max	37 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Tuotetyyppi	Ruuviaivain