

**Garant****6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa, Avainkoko: 24mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	642325 24
GTIN	4045197497925
Tuoteluokka	61A

**Kuvaus****Malli:**

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Tarkkatoleranssinen sisänelikulma takaa tukevan kiinnittymisen käyttötökaluun. Sisänelikulma **DIN 3120**.

**Surface Drive** -avainaukko mahdollistaa lujemman kiinnittymisen ja suuremman vaikutusvoiman. Vääntövoima kohdistuu ruuvien ja muttereiden sivuihin, ei murtumisalttiisiin kulmiin. Surface Drive -hylsyillä voidaan kiristää ja löysätä myös välikokoja, esim. tuumakokoja (A/F, BSF, BSW) ja kuluneita muttereita.

**Standardi:****DIN 3124****Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

**Tekninen kuvaus**

Pituus	41 mm
Ø poistopuolella	32 mm
Avainkoko	24 mm
sopii tuumakokoihin (amerikkalaiset mitat)	15/16 tuuma
Vääntönelikulma	1/2 tuuma

6-kulmainen vaihtohylsyprofiili	Surfacedrive
Standardi	DIN 3124
Irrotusprofiili	Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Avainhylsy