

**Kaksoislenkkiavainsarja, jyrkkäkulmainen, Avainten määrä: 8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	615500 8
GTIN	4018754058433
Tuoteluokka	63A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus. Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Rengaspuolella **AS-Drive**-profiili.

Standardi:

DIN 838 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

à 1 kaksipäinen lenkkiavain nro 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Tekninen kuvaus

Avainten määrä	8
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	75 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	kromattu (hilseilemätön)

Tuotetyyppi	Ruuviavain
-------------	------------

Tarvikkeet

Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 12X13 mm	615000 12X13
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 10X11 mm	615000 10X11
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 19X22 mm	615000 19X22
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 18X21 mm	615000 18X21
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 16X17 mm	615000 16X17
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 14X15 mm	615000 14X15
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 8X9 mm	615000 8X9
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 6X7 mm	615000 6X7