



## Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, Avainkoko: 25X28mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	615000 25X28
GTIN	4018754021093
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

#### Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Rengaspuolella **AS-Drive**-profiili.

#### Etu:

**AS-Drive**-profiili:

- Ruuveihin kosketetaan sivulta.
- Ruuveja suojataan.
- Ruuvien käyttöikä pitenee.
- Suurempi tartuntapinta ruuvien ja työkalun välissä.
- Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.

#### Standardi:

**DIN 838 / ISO 3318**

#### Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

#### Huomautus:

**HUOMIO!**

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 615600

### Tekninen kuvaus

Avainkoko <sub>2</sub>	28 mm
Avaimen pituus L	350 mm
suurin lenkin $\varnothing D_1$ max	36 mm

suurin lenkin $\varnothing D_2$ max	40 mm
Avainkoko <sub>1</sub>	25 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Tuotetyyppi	Ruuviavain