

**Garant****6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa, Avainkoko: 36mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	642325 36
GTIN	4045197605924
Tuoteluokka	61A

**Kuvaus****Malli:**

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Tarkkatoleranssinen sisänelikulma takaa tukevan kiinnittymisen käyttötökaluun. Sisänelikulma **DIN 3120**.

**Surface Drive** -avainaukko mahdollistaa lujemman kiinnittymisen ja suuremman vaikutusvoiman. Vääntövoima kohdistuu ruuvien ja muttereiden sivuihin, ei murtumisalttiisiin kulmiin. Surface Drive -hylsillä voidaan kiristää ja löysätä myös välikokoja, esim. tuumakokoja (A/F, BSF, BSW) ja kuluneita muttereita.

**Standardi:****DIN 3124****Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

**Tekninen kuvaus**

Ø poistopuoella	48 mm
Pituus	50 mm
Avainkoko	36 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
6-kulmainen vaihtohylsyprofiili	Surfacedrive

Standardi	DIN 3124
Irrotusprofiili	Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Avainhylsy