



12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa, Avainkoko: 3/4tuuma



Tilaustiedot

Tilausnumero	642400 3/4
GTIN	4018754007929
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Tarkkatoleranssinen sisänelikulma takaa tukevan kiinnittymisen käyttötöyökaluun. Sisänelikulma **DIN 3120**.

Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukatoleranssiset avainkoot. Ei luista ruuvien kulmien yli; ruuvien päät ja mutterit säilyvät hyväkuntoisina. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistely. **AS-Drive**-profiili.

Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä, hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Tekninen kuvaus

Ø poistopuoolella	26,2 mm
Pituus	38 mm
Avainkoko	3/4 tuuma
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Standardi	DIN 3124
Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain
Raaka-aine	Kestävää HPQ®-terästä.

Pinta	krominiklattu
AS-Drive-profiili	kyllä
Tuotetyyppi	Avainhylsy