



## 12-kulmainen sytytystulppahylsy, 1/2 tuumaa, Avainkoko: 20,8mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	642450 20,8
GTIN	4018754005734
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

#### Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Tarkkatoleranssinen sisänelikulma takaa tukevan kiinnittymisen käyttötyökaluun. Sisänelikulma **DIN 3120**.

Kumiosa sytytystulppien paikallaan pitämistä varten.

lhanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukatoleranssiset avainkoot. Ei luista ruuvien kulmien yli; ruuvien päät ja mutterit säilyvät hyväkuntoisina. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistely.

#### Raaka-aine:

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

### Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain
Pituus	83 mm
Sytytystulppien kiinnitystapa	Pitokumi
Avainkoko	20,8 mm
Ø poistopuolella	27,7 mm
Avainkoko	13/16 tuuma
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Raaka-aine	kromiteräseosta
Pinta	krominiklattu

Tuotetyyppi

Avainhylsy