

**Garant****Pyörösahanterä puulle, viistohammas hieno, Terän Ø D: 216mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	584055 216
GTIN	4045197220813
Tuoteluokka	51S

**Kuvaus****Malli:**

**Kovametallihampainen** tarkkuusmalli, erittäin luja terärunko, meluvaimennettu. Suuret kovametalliterät, jotka voi hioa useita kertoja uudelleen. Negatiivinen rintakulma.

**Käyttö:**

Pyörö-, levy-, heiluri-, katkaisu- ja jiirisahat.

Tyyppi KW **jalopuuviilutetuille ja molemmin puolin muovipäällystetyille puulevyille sekä pintanuorrutetuille materiaaleille**, kun edellytetään hyvää leikkuujälkeä.

**Huomautus:**

**Lisää pyörösahanteriä löytyy ryhmästä 17.**

**Tekninen kuvaus**

Terän Ø D	216 mm
hampaiden lukumäärä	60
Porauksen Ø	30 mm
Leikkuuleveys B	2,8 mm

Vääntöreikien määrä / Ø / kehä	2/7/42 mm
Tuotetyyppi	Pyörösahanterä