



12-kulmainen hylsy, pitkä, 1/2 tuumaa, Avainkoko: 32mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	642500 32
GTIN	4018754005727
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Tarkkatoleranssinen sisänelikulma takaa tukevan kiinnittymisen käyttötyökaluun. Sisänelikulma **DIN 3120**. Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukatoleranssiset avainkoot. Ei luista ruuvien kulmien yli; ruuvien päät ja mutterit säilyvät hyväkuntoisina. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistely. Kaksoiskuusikulma, **AS-Drive**-profiili.

Standardi:

DIN 3124-L

Raaka-aine:

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Huomautus:

HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 642529

Tekninen kuvaus

Ø poistopuolella	42,4 mm
Pituus	83 mm
Avainkoko	32 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Standardi	DIN 3124

Standardi	ASME B 107.5M
Standardi	ISO 2725-1
Standardi	DIN EN 3710
Standardi	DIN EN 3709
Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain
Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	kromattu
AS-Drive-profiili	kyllä
Tuotetyyppi	Avainhylsy