

**Kaksoislenkkiavainsarja, jyrkkäkulmainen, fosfatoitu, Avainten määrä: 13****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 615910 13 |
| GTIN | 4045197385642 |
| Tuoteluokka | 62A |

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

HOLEX – soikea varsi.

Standardi:

DIN 838 / ISO 3318

Raaka-aine:

HOLEX – vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

Toimituksen sisältö:

à 1 kaksipäinen lenkkiavain nro 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Avainten määrä | 13 |
| Avainkoon mitat | metriset mitat |
| Renkaan asento | 75 astetta |
| Valmistusmenetelmä | muottiintaottu |
| Raaka-aine | kromivanadiiniterästä |
| Pinta | fosfatoitu |
| Tuotenimen määrite | fosfatoitu |

Tuotetyyppi

Ruuviavain

Tarvikkeet

| | |
|--|--------------|
| Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 12X13 mm | 615900 12X13 |
| Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 10X11 mm | 615900 10X11 |
| Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 21X23 mm | 615900 21X23 |
| Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 6X7 mm | 615900 6X7 |
| Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 27X32 mm | 615900 27X32 |
| Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 16X17 mm | 615900 16X17 |
| Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 20X22 mm | 615900 20X22 |
| Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 24X26 mm | 615900 24X26 |
| Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 30X34 mm | 615900 30X34 |
| Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 36X41 mm | 615900 36X41 |
| Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 8X9 mm | 615900 8X9 |
| Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 14X15 mm | 615900 14X15 |
| Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 18X19 mm | 615900 18X19 |