

**Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, fosfatoitu, Avainkoko: 19X22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	615900 19X22
GTIN	4045197385499
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
Soikea varsi.

Standardi:

DIN 838 / ISO 3318

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

Tekninen kuvaus

Avainkoko ₂	22 mm
suurin lenkin Ø D ₁ max	29 mm
suurin lenkin Ø D ₂ max	34 mm
Avainkoko ₁	19 mm
Avaimen pituus L	318 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Pinta	fosfatoitu
Tuotenimen määrite	fosfatoitu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

