

**Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, fosfatoitu, Avainkoko: 27X30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	615900 27X30
GTIN	4045197385543
Tuoteluokka	62A

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.  
Soikea varsi.

**Standardi:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Raaka-aine:**

Vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

**Tekninen kuvaus**

suurin lenkin $\varnothing D_2$ max	44 mm
Avainkoko <sub>1</sub>	27 mm
suurin lenkin $\varnothing D_1$ max	40 mm
Avaimen pituus L	346 mm
Avainkoko <sub>2</sub>	30 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Pinta	fosfatoitu
Tuotenimen määrite	fosfatoitu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

