

**Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, fosfatoitu, Avainkoko: 19X24mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	615900 19X24
GTIN	4045197348708
Tuoteluokka	62A

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.  
Soikea varsi.

**Standardi:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Raaka-aine:**

Vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

**Tekninen kuvaus**

Avainkoko <sub>1</sub>	19 mm
Avainkoko <sub>2</sub>	24 mm
suurin lenkin Ø D <sub>2</sub> max	35 mm
Avaimen pituus L	325 mm
suurin lenkin Ø D <sub>1</sub> max	29 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Pinta	fosfatoitu
Tuotenimen määrite	fosfatoitu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

