

**Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, kromattu, Avainkoko: 7X8mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 615950 7X8 |
| GTIN | 4045197441706 |
| Tuoteluokka | 62A |

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
Soikea varsi.

Standardi:

DIN 838 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Avainkoko ₁ | 7 mm |
| Avainkoko ₂ | 8 mm |
| suurin lenkin Ø D ₂ max | 14 mm |
| suurin lenkin Ø D ₁ max | 12 mm |
| Avaimen pituus L | 180 mm |
| Avainkoon mitat | metriset mitat |
| Pinta | kromattu |
| Tuotenimen määrite | kromattu |
| Tuotetyyppi | Ruuviaivain |

