

**Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, fosfatoitu, Avainkoko: 7X8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	615900 7X8
GTIN	4045197442444
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
Soikea varsi.

Standardi:

DIN 838 / ISO 3318

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

Tekninen kuvaus

suurin lenkin $\varnothing D_2$ max	14 mm
Avainkoko ₂	8 mm
suurin lenkin $\varnothing D_1$ max	12 mm
Avainkoko ₁	7 mm
Avaimen pituus L	180 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Pinta	fosfatoitu
Tuotenimen määrite	fosfatoitu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

