

**Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, fosfatoitu, Avainkoko: 14X17mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 615900 14X17 |
| GTIN | 4045197385444 |
| Tuoteluokka | 62A |

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
Soikea varsi.

Standardi:

DIN 838 / ISO 3318

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| suurin lenkin $\varnothing D_2$ max | 27 mm |
| Avainkoko ₁ | 14 mm |
| Avaimen pituus L | 263 mm |
| suurin lenkin $\varnothing D_1$ max | 22 mm |
| Avainkoko ₂ | 17 mm |
| Avainkoon mitat | metriset mitat |
| Pinta | fosfatoitu |
| Tuotenimen määrite | fosfatoitu |
| Tuotetyyppi | Ruuviavain |

