

**Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, kromattu, Avainkoko: 16X17mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	615950 16X17
GTIN	4045197160980
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Soikea varsi.

Standardi:

DIN 838 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

Avainkoko ₂	17 mm
suurin lenkin Ø D ₁ max	25 mm
suurin lenkin Ø D ₂ max	27 mm
Avainkoko ₁	16 mm
Avaimen pituus L	263 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Pinta	kromattu
Tuotenimen määrite	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

