

**Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, fosfatoitu, Avainkoko: 8X10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	615900 8X10
GTIN	4045197385352
Tuoteluokka	62A

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.  
Soikea varsi.

**Standardi:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Raaka-aine:**

Vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

**Tekninen kuvaus**

Avainkoko <sub>1</sub>	8 mm
suurin lenkin $\varnothing D_1$ max	14 mm
Avaimen pituus L	182 mm
Avainkoko <sub>2</sub>	10 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2$ max	16 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Pinta	fosfatoitu
Tuotenimen määrite	fosfatoitu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

