



Avainhylsy 1/2 tuumaa Torx®-ruuveille, Torx®-profiili: E10



Tilaustiedot

Tilausnumero	642700 E10
GTIN	4018754007257
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Korkealaatuisesta teräksestä taottu, viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päälle. Tarkkatoleranssisten sisänelikulmien ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi ja tukevasti. Sisänelikulmat, standardi **DIN 3120**.

Syiden optimaalinen suunta erityisen taontamenetelmän ansiosta. Tiukatoleranssiset avainkoot. Ei luiskahtamista ruuvien kulmissa. Ruuvien päät ja mutterit säilyvät hyväkuntoisina. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistely.

Raaka-aine:

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Vääntönelikulma: 1/2 tuuma

Profiilimita A: 9,4 mm

Ø poistopuolella: 13 mm

Pituus: 38 mm

Tekninen kuvaus

Pituus	38 mm
Torx®-profiili	E10
Ø poistopuolella	13 mm
Profiilimita A	9,4 mm

Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	Hylsyavain TORX®-ruuveille
Raaka-aine	kromiteräseosta
Pinta	krominiklatu
Tuotetyyppi	Avainhylsy