

**Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, kromattu, Avainkoko: 16X18mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	615950 16X18
GTIN	4045197441768
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
Soikea varsi.

Standardi:

DIN 838 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

suurin lenkin $\varnothing D_1$ max	25 mm
Avainkoko ₁	16 mm
Avaimen pituus L	263 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2$ max	27 mm
Avainkoko ₂	18 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Pinta	kromattu
Tuotenimen määrite	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviaavain

