

**Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, kromattu, Avainkoko: 17X19mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	615950 17X19
GTIN	4045197160997
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
Soikea varsi.

Standardi:

DIN 838 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

Avaimen pituus L	290 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2$ max	29 mm
Avainkoko $_2$	19 mm
suurin lenkin $\varnothing D_1$ max	28 mm
Avainkoko $_1$	17 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Pinta	kromattu
Tuotenimen määrite	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

