



Digitaalinen XT-sisämikrometri, Mittausalue: 50-65mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428602 50-65
GTIN	5051102210403
Tuoteluokka	46B

Kuvaus

Malli:

3-piste-sisämikrometrit pohjareikien mittaukseen alkaen koosta 12,5–16. Kiinteät KM-mittausleuat, alkaen koosta 12,5, KM-kärjet. Lukemat suuren, selkeän digitaalinäytön kautta. Mittauskarat kokonaan karkaistut ja hiotut. Luotettava ja virheetön mittaus ilman noniusta. Yhteensopiva valinnaisen HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) sovelluksen kanssa. Saatavissa maksutta Android- ja iOS-laitteisiin.

Toiminto:

- **Vaihdettavissa mm/tuuma.**
- **4 arvon esiasetus.**
- **On-/Off-/pitoarvopainike.**

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston nro 081560, koko CR2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498948.

USB-avain nro 498952.

Störengas nro 484030.

Jatkokappaleet nro 428510.

Varaosa:

Varamittauskärjet nro 428605, mittaleuat nro 428745, vastajousi nro 428746.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	50 - 65 mm
Valinnainen lukema	0,01 / 0,001 mm

Mitta a	0,5 mm
Vakiomittaussyvyys	80 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	230 mm
virheraja	0,005 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sarja	HCT
IP-suojausluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Radiokäyttö	HCT Mobile App
Radiokäyttö	HID (Human Interface Device)
Radiokäyttö	Valmistajan ohjelmisto
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä.
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesämikrometri

Palvelut

KalibrointiKolmpistesämikrometri enimmäismittausalue 100 mm	022500 100
DAkS-kalibrointi3-pistesämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200

Tarvikkeet

Vaihtoteräpää XT Mittausalue 50-65 mm	428605 50-65
Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 5/150	428510 5/150
Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	498948 USB2
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Bluetooth-radiovastaanotin Bowers-laitteelle Tyyppi	498952
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 60 mm	484030 60
Liitäntäkaapeli Tyyppi R2	498948 R2
Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 50-65 mm	428745 50-65
Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 50-65 mm	428746 50-65