



Digitaalinen XT-sisämikrometri, Mittausalue: 10-12,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428602 10-12,5
GTIN	5051102209902
Tuoteluokka	46B

Kuvaus

Malli:

3-piste-sisämikrometrit pohjareikien mittaukseen alkaen koosta 12,5–16. Kiinteät KM-mittausleuat, alkaen koosta 12,5, KM-kärjet. Lukemat suuren, selkeän digitaalnäytön kautta. Mittauskarat kokonaan karkaistut ja hiotut. Luotettava ja virheetön mittaus ilman noniusta. Yhteensopiva valinnaisen HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) sovelluksen kanssa. Saatavissa maksutta Android- ja iOS-laitteisiin.

Toiminto:

- **Vaihdettavissa mm/tuuma.**
- **4 arvon esiasetus.**
- **On-/Off-/pitoarvopainike.**

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston nro 081560, koko CR2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498948.

USB-avain nro 498952.

Störengas nro 484030.

Jatkokappaleet nro 428510.

Varaosa:

Varamittauskärjet nro 428605, mittaleuat nro 428745, vastajousi nro 428746.

Tekninen kuvaus

Mitta a	1,9 mm
Mittausvyvyys jatkokappaleen kanssa	134 mm

Mittausalue	10 - 12,5 mm
Valinnainen lukema	0,01 / 0,001 mm
virheraja	0,004 mm
Vakiomittaussyvyys	58 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sarja	HCT
IP-suojausluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Radiokäyttö	HCT Mobile App
Radiokäyttö	HID (Human Interface Device)
Radiokäyttö	Valmistajan ohjelmisto
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä.
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesämikrometri

Palvelut

DAkS-kalibrointi3-pistesämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200
KalibrointiKolmpistesämikrometri enimmäismittausalue 20 mm	022500 20

Tarvikkeet

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 11 mm	484030 11
Bluetooth-radiovastaanotin Bowers-laitteelle Tyyppi	498952
Liitäntäkaapeli Tyyppi R2	498948 R2
Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	498948 USB2
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 2/76	428510 2/76
Vaihtoteräpää XT Mittausalue 10-12,5 mm	428605 10-12,5
Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 10-12,5 mm	428745 10-12,5
Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 10-12,5 mm	428746 10-12,5