



Digitaalinen XT-pika-sisämittaustyökalu Holematic Bluetooth, Mittausalue: 65-80mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428702 65-80
GTIN	5051102208332
Tuoteluokka	46B

Kuvaus

Malli:

3 pisteen pikasisämittaustyökalut Holematic pohjareikien mittaukseen koosta 12,5–16 alkaen. Kiinteät KM-mittausleuat, alkaen koosta 12,5–16, KM-kärjet. Lukemat suuren, selkeän digitaalinäytön kautta. Luotettava ja virheetön mittaus ilman noniusta. Yhteensopiva valinnaisen HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) sovelluksen kanssa. Saatavissa maksutta Android- ja iOS-laitteisiin.

Etu:

Nopea ja toistotarkka mittaus pistoolikahvan ja vakiona pysyvän mittausvoiman ansiosta.

Toiminto:

- **Vaihdettavissa mm/tuuma.**
- **2 arvon esiasetus.**
- **On-/Off-/pitoarvopainike.**

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mittauspistooli, mittauspää ja UKAS-tarkastustodistus, sis. 1 paristo nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Datakaapeli nro 498948, USB-avain nro 498952, säätörenkaat nro 484030, jatkokappaleet nro 428510.

Varaosa:

Varamittauskärjet nro 428605, mittaleuat nro 428745, vastajousi nro 428746.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	65 - 80 mm
Mitta a	0,5 mm
virheraja	0,005 mm
Vakiomittaussyvyys	80 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	230 mm
Lukema	0,001 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sarja	HCT
IP-suojausluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Radiokäyttö	HCT Mobile App
Radiokäyttö	HID (Human Interface Device)
Radiokäyttö	Valmistajan ohjelmisto
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	USB-liitäntä.
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesämikrometri

Palvelut

DAkS-kalibrointi3-pistesämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200
	022500 100

KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue
100 mm

Tarvikkeet

Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	498948 USB2
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 70 mm	484030 70
Bluetooth-radiovastaanotin Bowers-laitteelle Tyyppi	498952
Vaihtoteräpää XT Mittausalue 65-80 mm	428605 65-80
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 5/150	428510 5/150
Liitäntäkaapeli Tyyppi R2	498948 R2
Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 65-80 mm	428745 65-80
Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 65-80 mm	428746 65-80