



## Digitaalinen XT-sisämikrometrisarja, Mittausalue: 2-6mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	428652 2-6
GTIN	5051102209629
Tuoteluokka	46B

### Kuvaus

#### Malli:

**3-piste-sisämikrometrit** pohjareikien mittaukseen alkaen koosta 12,5–16. Kiinteät KM-mittausleuat, alkaen koosta 12,5, KM-kärjet. Lukemat suuren, selkeän digitaal näyttön kautta. Mittauskarat kokonaan karkaistut ja hiotut. Luotettava ja virheetön mittaus ilman noniusta. Yhteensopiva valinnaisen HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) sovelluksen kanssa. Saatavissa maksutta Android- ja iOS-laitteisiin.

#### Toiminto:

- **Vaihdettavissa mm/tuuma.**
- **4 arvon esiasetus.**
- **On-/Off-/pitoarvopainike.**

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Toimituksen sisältö:

Digitaaliset sisämikrometrit nro 428602, asetusrenkaat ja UKAS-tarkastustodistus. Kaksipistemittauslaite.

#### Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498948.

USB-avain nro 498952.

Störengas nro 484030.

Jatkokappaleet nro 428510.

#### Varaosat:

Varamittauskärjet nro 428605, mittaleuat nro 428745, vastajousi nro 428746.

## Tekninen kuvaus

Säätörenkaiden määrä	3
Sisältö – mittauspääkoot	5
Asetusrenkaan Ø	2,5 / 4 / 5 mm
Mittausalue	2 - 6 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Sarja	HCT
IP-suojausluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Radiokäyttö	HID (Human Interface Device)
Radiokäyttö	Valmistajan ohjelmisto
Radiokäyttö	HCT-mobiilisovellus
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitântä	USB-liitântä.
Liitântä	RS232C-liitântä
Liitântä	Bluetooth-liitântä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesämikrometri

## Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 2-6 mm	020550 2-6
---	------------

## Tarvikkeet

Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	498948 USB2
Liitäntäkaapeli Tyyppi R2	498948 R2
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Bluetooth-radiovastaanotin Bowers-laitteelle Tyyppi	498952