



## Digitaalinen XT-pika-sisämittausslaite Holematic Bluetooth, Mittausalue: 16-20mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	428702 16-20
GTIN	5051102207885
Tuoteluokka	46B

### Kuvaus

#### Malli:

**3 pisteen pikasisämittausslaitteet** Holematic pohjareikien mittaukseen koosta 12,5–16 alkaen. Kiinteät KM-mittausleuat, alkaen koosta 12,5–16, KM-kärjet. Lukemat suuren, selkeän digitaalinäytön kautta. Luotettava ja virheetön mittaus ilman noniusta. Yhteensopiva valinnaisen HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) sovelluksen kanssa. Saatavissa maksutta Android- ja iOS-laitteisiin.

#### Etu:

Nopea ja toistotarkka mittaus pistoolikahvan ja vakiona pysyvän mittausvoiman ansiosta.

#### Toiminto:

- **Vaihdettavissa mm/tuuma.**
- **2 arvon esiasetus.**
- **On-/Off-/pitoarvopainike.**

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Toimituksen sisältö:

Mittauspistooli, mittauspää ja UKAS-tarkastustodistus, sis. 1 paristo nro 081560 koko CR2032.

#### Erikoistarvike:

Datakaapeli nro 498948, USB-avain nro 498952, säätörenkaat nro 484030, jatkokappaleet nro 42 8510.

#### Varaosa:

Varamittauskärjet nro 428605, mittaleuat nro 428745, vastajousi nro 428746.

## Tekninen kuvaus

Vakiomittaussyvyys	66 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	166 mm
virheraja	0,004 mm
Mitta a	0,5 mm
Lukema	0,001 mm
Mittausalue	16 - 20 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Sarja	HCT
IP-suojaluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Radiokäyttö	HCT Mobile App
Radiokäyttö	HID (Human Interface Device)
Radiokäyttö	Valmistajan ohjelmisto
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	USB-liitäntä.
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesämikrometri

## Palvelut

DAkS-kalibrointi3-pistesämikrometri  
enimmäismittausalue 200 mm

022510 200

KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue  
20 mm

022500 20

## Tarvikkeet

Liitäntäkaapeli Tyyppi R2

498948 R2

AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 18 mm

484030 18

Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 3/100

428510 3/100

Bluetooth-radiovastaanotin Bowers-laitteelle Tyyppi

498952

Vaihtoteräpää XT Mittausalue 16-20 mm

428605 16-20

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032

081560 CR2032

Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2

498948 USB2

Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 16-20 mm

428745 16-20

Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 16-20 mm

428746 16-20