



Digitaalinen XT-pika-sisämittausslaite Holematic Bluetooth, Mittausalue: 20-25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428702 20-25
GTIN	5051102208004
Tuoteluokka	46B

Kuvaus

Malli:

3 pisteen pikasisämittausslaitteet Holematic pohjareikien mittaukseen koosta 12,5–16 alkaen. Kiinteät KM-mittausleuat, alkaen koosta 12,5–16, KM-kärjet. Lukemat suuren, selkeän digitaalinäytön kautta. Luotettava ja virheetön mittaus ilman noniusta. Yhteensopiva valinnaisen HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) sovelluksen kanssa. Saatavissa maksutta Android- ja iOS-laitteisiin.

Etu:

Nopea ja toistotarkka mittaus pistoolikahvan ja vakiona pysyvän mittausvoiman ansiosta.

Toiminto:

- **Vaihdettavissa mm/tuuma.**
- **2 arvon esiasetus.**
- **On-/Off-/pitoarvopainike.**

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mittauspistooli, mittauspää ja UKAS-tarkastustodistus, sis. 1 paristo nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Datakaapeli nro 498948, USB-avain nro 498952, säätörenkaat nro 484030, jatkokappaleet nro 428510.

Varaosa:

Varamittauskärjet nro 428605, mittaleuat nro 428745, vastajousi nro 428746.

Tekninen kuvaus

virheraja	0,004 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	216 mm
Mitta a	0,5 mm
Lukema	0,001 mm
Vakiomittaussyvyys	66 mm
Mittausalue	20 - 25 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sarja	HCT
IP-suojaluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Radiokäyttö	HCT Mobile App
Radiokäyttö	HID (Human Interface Device)
Radiokäyttö	Valmistajan ohjelmisto
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	USB-liitäntä.
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue
50 mm

022500 50

DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri
enimmäismittausalue 200 mm

022510 200

Tarvikkeet

Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2

498948 USB2

Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 4/150

428510 4/150

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 22 mm

484030 22

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032

081560 CR2032

Liitäntäkaapeli Tyyppi R2

498948 R2

Bluetooth-radiovastaanotin Bowers-laitteelle Tyyppi

498952

Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 20-25 mm

428745 20-25

Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 20-25 mm

428746 20-25