

Kierre Tappitulkki UNC-2B, Kierre: 10-24



Tilaustiedot

Tilausnumero	486300 10-24
GTIN	2050001933157
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Tulkin mitat standardin ANSI B1.2 mukaiset.

Hylkytulkit merkitty punaisella.

UNC = Unified national coarse thread.

Standardi:

ANSI B 1.1

Tekninen kuvaus

Kierre	10-24 UNC
Kierrettä/ tuuma	24
Kierretyyppi	UNC
Standardi	ANSI B 1.1
Laatu	2
Toleranssialue	B
Tulkkityyppi	hylkytulkki
Tulkkityyppi	menotulkki
Kalibrointi	L10
Tuotetyyppi	Kierre-tappitulkki

Palvelut

DAkS-kalibrointiKierretappitulkki enimmäis-Ø 90 mm	028590 90
--	-----------

KalibrointiKierretappitulkki enimmäis-Ø 20 mm

028550 20