

**Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, kromattu, Avainkoko: 18X19mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	615950 18X19
GTIN	4045197332202
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Soikea varsi.

Standardi:

DIN 838 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

Avaimen pituus L	290 mm
Avainkoko ₂	19 mm
suurin lenkin Ø D ₂ max	29 mm
suurin lenkin Ø D ₁ max	28 mm
Avainkoko ₁	18 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Pinta	kromattu
Tuotenimen määrite	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

