



Monihampainen ruuvitaltan kärki, lyhyt, 1/2 tuumaa, Ruuveille: M14



Tilaustiedot

Tilausnumero	642800 M14
GTIN	4018754006458
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Valmistettu kahdesta osasta. Runko on karkaistu voiman välittymisen kannalta optimaalisesti. Tarkkatoleranssisen sisänelikulman ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi. Sisänelikulma **DIN 3120**.

Käyttö:

XZN-ruuveille.

Standardi:

DIN 2324

Raaka-aine:

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus. Tuurna sitkeänkovasta materiaalista, erittäin kova, kiiltävä.

Tekninen kuvaus

vääntöpuolen Ø	23,7 mm
Ruuveille	M14
Pituus	60 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	Monihammas-ruuvinvääntimet
Tuotetyyppi	Avainhylsy

