



## Avainhylsy 1/2 tuumaa Torx®-ruuveille, Torx®-profiili: E16



### Tilaustiedot

Tilausnumero	642700 E16
GTIN	4018754007295
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

#### Malli:

Korkealaatuisesta teräksestä taottu, viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päälle. Tarkkatoleranssisten sisänelikulmien ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi ja tukevasti. Sisänelikulmat, standardi **DIN 3120**.

Syiden optimaalinen suunta erityisen taontamenetelmän ansiosta. Tiukatoleranssiset avainkoot. Ei luiskahtamista ruuvien kulmissa. Ruuvien päät ja mutterit säilyvät hyväkuntoisina. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistely.

#### Raaka-aine:

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Vääntönelikulma: 1/2 tuuma

Profiilimitta A: 14,7 mm

Ø poistopuolella: 19 mm

Pituus: 38 mm

### Tekninen kuvaus

Pituus	38 mm
Torx®-profiili	E16
Profiilimitta A	14,7 mm
Ø poistopuolella	19 mm

Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	Hylsyavain TORX®-ruuveille
Raaka-aine	kromiteräseosta
Pinta	krominiklatu
Tuotetyyppi	Avainhylsy