

**Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, kromattu, Avainkoko: 19X22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	615950 19X22
GTIN	4045197161017
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
Soikea varsi.

Standardi:

DIN 838 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

Avainkoko ₁	19 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2$ max	34 mm
suurin lenkin $\varnothing D_1$ max	29 mm
Avainkoko ₂	22 mm
Avaimen pituus L	318 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Pinta	kromattu
Tuotenimen määrite	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

