



## Monihampainen ruuvitaltan kärki, lyhyt, 1/2 tuumaa, Ruuveille: M16



### Tilaustiedot

Tilausnumero	642800 M16
GTIN	4018754006465
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

**Malli:**

Valmistettu kahdesta osasta. Runko on karkaistu voiman välittymisen kannalta optimaalisesti. Tarkkatoleranssisen sisänelikulman ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi. Sisänelikulma **DIN 3120**.

**Käyttö:**

XZN-ruuveille.

**Standardi:**

**DIN 2324**

**Raaka-aine:**

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus. Tuurna sitkeänkovasta materiaalista, erittäin kova, kiiltävä.

### Tekninen kuvaus

Pituus	60 mm
Ruuveille	M16
vääntöpuolen Ø	27,5 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	Monihammas-ruuvinvääntimet
Tuotetyyppi	Avainhylsy

