



## Avainhylysy 1/2 tuumaa Torx®-ruuveille, Torx®-profiili: E18



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 642700 E18    |
| GTIN         | 4018754007301 |
| Tuoteluokka  | 63A           |

### Kuvaus

#### Malli:

Korkealaatuisesta teräksestä taottu, viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päälle. Tarkkatoleranssisten sisänelikulmien ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi ja tukevasti. Sisänelikulmat, standardi **DIN 3120**.

Syiden optimaalinen suunta erityisen taontamenetelmän ansiosta. Tiukatoleranssiset avainkoot. Ei luiskahtamista ruuvien kulmissa. Ruuvien päät ja mutterit säilyvät hyväkuntoisina. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistely.

#### Raaka-aine:

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Vääntönelikulma: 1/2 tuuma

Profiilimitta A: 16,6 mm

Ø poistopuolella: 21 mm

Pituus: 38 mm

### Tekninen kuvaus

|                  |         |
|------------------|---------|
| Profiilimitta A  | 16,6 mm |
| Ø poistopuolella | 21 mm   |
| Torx®-profiili   | E18     |
| Pituus           | 38 mm   |

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Vääntönelikulma | 1/2 tuuma                  |
| Irrotusprofiili | Hylsyavain TORX®-ruuveille |
| Raaka-aine      | kromiteräseosta            |
| Pinta           | krominiklatu               |
| Tuotetyyppi     | Avainhylsy                 |