



6-kulmainen nivelistikka, 1/2 tuumaa, Avainkoko: 18mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 642600 18 |
| GTIN | 4018754006212 |
| Tuoteluokka | 63A |

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Tarkkatoleranssinen sisänelikulma takaa tukevan kiinnittymisen käyttötyökaluun. Sisänelikulma **DIN 3120**.

Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukatoleranssiset avainkoot. Ei luista ruuvien kulmien yli; ruuvien päät ja mutterit säilyvät hyväkuntoisina. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistely. **AS-Drive**-profiilinen 6-kulma.

Raaka-aine:

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|-------------------------|
| Ø poistopuolella | 25 mm |
| Avainkoko | 18 mm |
| Pituus | 70 mm |
| Vääntönelikulma | 1/2 tuuma |
| Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain |
| Tuotetyyppi | Avainhylsy |

