



## Tähtikokohylsy, 1/2 tuumaa, pitkä, Ruuveille: M12



### Tilaustiedot

Tilausnumero	642900 M12
GTIN	4018754007233
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

**Malli:**

Valmistettu kahdesta osasta. Runko on karkaistu voiman välittymisen kannalta optimaalisesti. Tarkkatoleranssisen sisänelikulman ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi. Sisänelikulma **DIN 3120**.

**Käyttö:**

XZN-ruuveille.

**Standardi:**

**DIN 2324**

**Raaka-aine:**

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus. Tuurna sitkeänkovasta materiaalista, erittäin kova, kiiltävä.

### Tekninen kuvaus

Pituus	140 mm
vääntöpuolen Ø	22,7 mm
Ruuveille	M12
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	Monihammas-ruuvinvääntimet
Tuotetyyppi	Avainhylsy