



Kiilahammasruuvinväänninkärki, 1/2 tuumaa, Ruuveille: M12



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 643100 M12 |
| GTIN | 4018754006618 |
| Tuoteluokka | 63A |

Kuvaus

Malli:

Valmistettu kahdesta osasta. Runko on karkaistu voiman välittymisen kannalta optimaalisesti. Tarkkatoleranssisen sisänelikulman ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi. Sisänelikulma **DIN 3120**.

Käyttö:

Ribe-CV-ruuveille.

Raaka-aine:

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus. Tuurna sitkeänkovasta materiaalista, erittäin kova, kiiltävä.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------|--------------------|
| Pituus | 60 mm |
| Ruuveille | M12 |
| vääntöpuolen Ø | 23,7 mm |
| Vääntönelikulma | 1/2 tuuma |
| Irrotusprofiili | Kiilahammasruuvain |
| Tuotetyyppi | Avainhylsy |