



Tähtikokohylsy, 1/2 tuumaa, pitkä, Ruuveille: M10



Tilaustiedot

Tilausnumero	642950 M10
GTIN	4045197562470
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Valmistettu kahdesta osasta. Runko on karkaistu voimavälittymisen kannalta optimaalisesti. Tarkkatoleranssisten nelikulmien ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi. Sisänelikulmat, standardi **DIN 3120**.

Standardi:

DIN 2324

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Vääntönelikulma: 1/2 tuuma

vääntöpuolen Ø: 22 mm

Pituus: 140 mm

Tekninen kuvaus

Pituus	140 mm
vääntöpuolen Ø	22 mm
Ruuveille	M10
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	Monihammas-ruuvinvääntimet
Tuotetyyppi	Avainhylsy

