



Monihampainen ruuvitaltan kärki, lyhyt, 1/2 tuumaa, Ruuveille: M8



Tilaustiedot

Tilausnumero	642850 M8
GTIN	4045197562418
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Valmistettu kahdesta osasta. Runko on karkaistu voimavälityksen kannalta optimaalisesti. Tarkkatoleranssisten nelikulmien ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi. Sisänelikulmat, standardi **DIN 3120**.

Standardi:**DIN 2324****Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Vääntönelikulma: 1/2 tuuma

vääntöpuolen Ø: 22 mm

Pituus: 60 mm

Tekninen kuvaus

Pituus	60 mm
Ruuveille	M8
vääntöpuolen Ø	22 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	Monihampainen ruuvinvääntimet
Tuotetyyppi	Avainhylsy

