

Mitutoyo**Rakennetyöntömitat pysty, Mittausalue: 100mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	499402 100
GTIN	4946368128368
Tuoteluokka	44A

Kuvaus**Malli:**

Absolut-elektroniikka ja näytön suuret, selkeät numerot. Yksi nollakohdan asetus esim. paristonvaihdon (n. 1,5 vuoden välein) yhteydessä riittää, ja sen jälkeen absoluuttinen nolllapiste pysyy samana. Erittäin tarkat mittaukset suurillakin siirtonopeuksilla. ZERO- /ABS-toiminto – nolllaus, suhteellisen ja absoluuttisen mittaustavan vaihto.

Rakennetyöntömitat; kapasitiivinen, elektroninen mittaussjärjestelmä. **Pystysuuntainen asennus.**

Käyttö:

Soveltuu mittaus- ja kohdistustehtäviin työstökoneissa ja muissa vastaavissa laitteistoissa.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497085.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L ₂	220 mm
virheraja	0,03 mm

Mittausalue	0 - 100 mm
Mittakiskon pituus L ₁	244 mm
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyessä
Paino	250 g
Lukema	0,01 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	Rakennetyöntömitat

Palvelut

KalibrointiYleistyöntömitta enimmäismittausalue 600 mm	021400 600
--	------------

Tarvikkeet

LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497085 D2
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497085 D1
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497085 USB2
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
Lähetin Tyyppi S11E	498966 S11E