

Mitutoyo**Rakennetyöntömitat pysty, Mittausalue: 150mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	499402 150
GTIN	4946368128382
Tuoteluokka	44A

Kuvaus**Malli:**

Absolut-elektroniikka ja näytön suuret, selkeät numerot. Yksi nollakohdan asetus esim. paristonvaihdon (n. 1,5 vuoden välein) yhteydessä riittää, ja sen jälkeen absoluuttinen nolllapiste pysyy samana. Erittäin tarkat mittaukset suurillakin siirtonopeuksilla. ZERO- /ABS-toiminto – nolllaus, suhteellisen ja absoluuttisen mittaustavan vaihto.

Rakennetyöntömitat; kapasitiivinen, elektroninen mittaussjärjestelmä. **Pystysuuntainen asennus.**

Käyttö:

Soveltuu mittaus- ja kohdistustehtäviin työstökoneissa ja muissa vastaavissa laitteistoissa.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497085.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L ₂	270 mm
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyessä

Mittakiskon pituus L ₁	294 mm
Lukema	0,01 mm
Paino	280 g
Mittausalue	0 - 150 mm
virheraja	0,03 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Liitântä	Digimatic-liitântä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	Rakennetyöntömitat

Palvelut

KalibrointiYleistyöntömitta enimmäismittausalue 600 mm	021400 600
--	------------

Tarvikkeet

Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498975
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497085 D2
Lähetin Tyyppi S11E	498966 S11E
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497085 USB2
Vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498965
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497085 D1
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357