



## Fleecetakki AKER, harmaa, Vain yksi koko: M



### Tilaustiedot

Tilausnumero	091941 M
GTIN	7040054957687
Tuoteluokka	09L

### Kuvaus

#### Malli:

Fleecetakki pehmeää Polartec®-mikrofleeceä, joka takaa erinomaisen käyttömukavuuden. Heijastavat saumat olkapäissä ja kontrastivärinen vetoketju parantavat turvallisuutta. Pidennetty selkäosa takaa miellyttävän käyttökokemuksen myös polvillaan ja kumarassa tapahtuvassa työskentelyssä.

- **YKK-vetoketju ja leukasuojus.**
- **Kaksi vetoketjullista sivutaskua.**
- **Vetoketjullinen rintatasku.**
- **Sisätaskut samettimaista neulosta, jossa on joustavat Lycra-reunukset.**

#### Standardi:

Fleecetakki pehmeää Polartec®-mikrofleeceä, joka takaa erinomaisen käyttömukavuuden. Heijastavat saumat olkapäissä ja kontrastivärinen vetoketju parantavat turvallisuutta.

**Pidennetty selkäosa takaa miellyttävän käyttökokemuksen myös polvillaan ja kumarassa tapahtuvassa työskentelyssä.**

Kangaskoostumus: 100 % polyesteriä

Materiaalin paino / kankaan paksuus: 160 g/m<sup>2</sup>

Pesu: Kirjopesu 40 °C:ssa

### Tekninen kuvaus

Vain yksi koko	M
Sarja	AKER
Erikoispalvelut	Tekstiilin viimeistely
Sukupuoli	Miehille ja naisille
Kangaskoostumus	100% polyesteriä
Materiaalin paino / kankaan paksuus	160 g/m <sup>2</sup>
Pesu	Kirjopesu 40 °C:ssa
Väri	harmaa
Tuotetyyppi	Microfleece-takki