

**Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, kromattu, Avainkoko: 22X24mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	615950 22X24
GTIN	4045197161024
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Soikea varsi.

Standardi:

DIN 838 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

Avainkoko ₁	22 mm
Avainkoko ₂	24 mm
suurin lenkin Ø D ₁ max	34 mm
Avaimen pituus L	325 mm
suurin lenkin Ø D ₂ max	37 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Pinta	kromattu
Tuotenimen määrite	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

