



Kaksoislenkkiavain, suora, Avainkoko: 8X10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	617600 8X10
GTIN	4018754021246
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

STAHLWILLE – pitävä kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Ohuita ja litteitä lenkkejä ahtaimpiin väleihin. **AS-drive**-profiili.

Standardi:

DIN 837 B / ISO 3318

Raaka-aine:

STAHLWILLE – kromiseosterästä, hilseilemätön, nikkelille kromattu, pyöristetty pinta.

Tekninen kuvaus

suurin lenkin $\varnothing D_1$ max	13,5 mm
Avaimen pituus L	115 mm
Avainkoko $_2$	10 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2$ max	16 mm
Avainkoko $_1$	8 mm
suurin lenkin korkeus $h_{1\max}$	6 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	0 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	kromattu (hilseilemätön)

Tuotetyyppi

Ruuviavain