

**Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, kromattu, Avainkoko: 36X41mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	615950 36X41
GTIN	4045197441805
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
Soikea varsi.

Standardi:

DIN 838 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

Avainkoko ₂	41 mm
suurin lenkin Ø D ₂ max	60 mm
suurin lenkin Ø D ₁ max	53 mm
Avainkoko ₁	36 mm
Avaimen pituus L	440 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Pinta	kromattu
Tuotenimen määrite	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

