

**Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, kromattu, Avainkoko: 24X30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	615950 24X30
GTIN	4045197441775
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
Soikea varsi.

Standardi:

DIN 838 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

Avainkoko ₁	24 mm
Avaimen pituus L	346 mm
suurin lenkin Ø D ₂ max	44 mm
Avainkoko ₂	30 mm
suurin lenkin Ø D ₁ max	36 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Pinta	kromattu
Tuotenimen määrite	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

