



Kaksoislenkkiavain, hieman taivutettu, Avainkoko: 17X19mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	616500 17X19
GTIN	4018754021765
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus. Ohuita ja litteitä lenkkejä ahtaimpiin väleihin. Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Molemmat päät taivutettu loivasti. **AS-drive**-profiili.

Standardi:

DIN 897 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromiseosterästä, hilseilemätön, pyöristetty ja kromattu pinta (alla nikkeliä).

Tekninen kuvaus

Avaimen pituus L	250 mm
suurin lenkin korkeus $h_{1 \max}$	13,5 mm
Avainkoko a_2	19 mm
suurin lenkin $\varnothing D_1 \max$	24,1 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2 \max$	27 mm
Avainkoko a_1	17 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	krominiklattu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

