



Kaksoislenkkiavain, suora, Avainkoko: 24X27mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	617600 24X27
GTIN	4018754021406
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

STAHLWILLE – pitävä kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Ohuita ja litteitä lenkkejä ahtaimpiin väleihin. **AS-drive**-profiili.

Standardi:

DIN 837 B / ISO 3318

Raaka-aine:

STAHLWILLE – kromiseosterästä, hilseilemätön, nikkelle kromattu, pyöristetty pinta.

Tekninen kuvaus

suurin lenkin $\varnothing D_2$ max	38,5 mm
Avainkoko $_1$	24 mm
Avaimen pituus L	290 mm
suurin lenkin korkeus $h_{1\max}$	11 mm
Avainkoko $_2$	27 mm
suurin lenkin $\varnothing D_1$ max	35 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	0 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	kromattu (hilseilemätön)

Tuotetyyppi

Ruuviavain